




DIYTI STRIPE WATERPROOF FABRIC

TECHNICAL DATA

Width Breidd / Largeur	140 cm	WEIGHT m² Vikt / Poids	614 g/m ²
COMPOSITION Sammansättning / Composition	100% PES	RAPPORT Vävuppreppning / Repeat	9 cm Weft Väff/Trame
COMPOSITION Sammansättning / Composition	100% PU	RECOMMENDED USE Rekommenderad användning/ Usage recommandé	<input type="checkbox"/> Curtain Gardin/Rideau <input type="checkbox"/> Bedspread Överkast/Couvre-lit <input checked="" type="checkbox"/> Upholstery Klädsel/Tapisserie

TESTS AND ANALYZES

ABRASION RESISTANCE Slittåligghet, nötningsbeständighet / Résistance à l'abrasion	40.000	<i>cycles (promise)</i>	UNE-EN-ISO 12947/2
PILLING RESISTANCE Pillingresistens / Résistance au boulochage	5	<i>5000 cycles (1 to 5, where 5 is the best)</i>	UNE-EN-ISO 12945/2
FASTNESS TO RUBBING Friktionståligghet / Résistance au frottement	5	<i>Dry (1 to 5, where 5 is the best)</i>	UNE-EN-ISO 105-X12
	5	<i>Damp (1 to 5, where 5 is the best)</i>	
FASTNESS TO LIGHT Ljusbeständighet / Résistance à la lumière	7	<i>(1 to 8, where 8 is the best)</i>	ISO/R 105 B02
SHRINKAGE Krympmån / Rétrécissement	-0.3%	<i>Warp</i>	UNE-EN 25077
	-0.3%	<i>Weft</i>	
FASTNESS TO WASHING Tvättåligghet / Solidité au lavage	5	<i>(1 to 5, where 5 is the best)</i>	  
FASTNESS TO DRY CLEAN Tålighet för kemtvätt/ Solidité au nettoyer à sec	5	<i>(1 to 5, where 5 is the best)</i>	UNE 40-113-90

UPHOLSTERY CLASIFICATION ACCORDING TO ABRASION TEST

ACCORDING TO NORM UNE-14465:2002	<input checked="" type="checkbox"/>	A GENERAL PUBLIC USE
	<input type="checkbox"/>	B GENERAL HOUSEHOLD USE
	<input type="checkbox"/>	C DELICATE HOUSEHOLD USE

Tests have been made with different sample fabrics, therefore, the results are average results. These test have been done in our suppliers laboratory following given regulations with test define adaptations. / Tous nos essais ont été réalisés avec différents échantillons de tissus, c'est pourquoi les valeurs annoncées. Ces tests ont été faits dans les laboratoires de nos fournisseurs selon les instructions indiquées ci-dessus, avec des adaptations définies dans des instructions d'essai.

CARE INSTRUCTIONS

Care Symbols / Entretien

